




# 真空ポンプ防音エンクロージャー

For example, standard noisy equipment without MS NOISE Noise Reduction Enclosure



ラボにおける騒音は作業者にとって大きなストレスとなります。一定レベルを超える騒音は人体に障害を引き起こし、蓄積性があります  
**ラボにおける静穏な作業環境を提案します**

- 特殊発泡体により騒音知覚において少なくとも75%を低減
- 不燃もしくは難燃材を使用し、最適な防音を保ちながら、効率的な熱放出を実現。温度過上昇を検知するアラームを設置(オプション)
- 防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイを採用(オプション)
- 施設ダクトに接続する熱排気タイプへの変更も可能(一部製品のみ)
- ほとんどの製造メーカー製品に対応(下記の通り)



For example, standard vacuum pump with MS NOISE Noise Reduction Enclosure



製品コード	外寸 ( )はトレイ付高	対応真空ポンプ
<b>NRVPシリーズ</b>	<b>WxDxH</b>	
NRVP-BOX-S	26x46x40(49)	Edwards; E2M0.7,E2M1.5, PFEIFFER; Duo2.5
NRVP-BOX-XS	30x46x40(49)	VacuBrand
NRXP-BOX-B	46x67x55(64)	Edwards; XDS5,XDS10,Oerlikon Laybold; SV40
NRVP-BOX-GWT	43x74x59(68)	Edwards; RV5,RV5,RV8,RV12,E2M2,E2M8,E2M18,E2M28,E2M30, Varian; DS102,DS602,HS602,HS652, Oerlikon Laybold; SogevacD16,PFEIFFER; Duo5M
NRVP-BOX-RV3	30x60x55(64)	Edwards; RV3,RV5,Varian; DS102
NRVP-BOX-MS40	46x76x55(64)	Varian; MS40+
NRVP-BOX-SV65	53x92x46(55)	Oerlikon Laybold; SV65(on Sciex instrument)
NRVP-BOX-D65B	60x92x46(57)	Oerlikon Laybold; SV65BIFC
NRVP-BOX-XDS	52x70x61(70)	Edwards; XDS35i; Others
NRVP-BOX-FP1ED	32x75x30(39)	Edwards; RV5,RV5,RV8,RV12,E2M2,E2M8,E2M18,E2M28,E2M30
NRVP-BOX-FP1VA	32x75x30(39)	Varian; DS102,DS602,HS602,HS652
NRVP-BOX-VC50	50x79x55(66)	Elmo Rietchle; VC50
SPEC-BOX-TS800	45x83x50(60)	Agilent; TS800
<b>DBLシリーズ</b>	<b>WxDxH</b>	
DBL-BOX-OM	50x79x52(62)	Thermo; OrbiTrap Fusion用
DBL-BOX-RV5	50x60x58(67)	Edwards; RV5x2
DBL-BOX-DB30	51x74x58(67)	上記GWT欄に記載されているEdwards,Varianのポンプを2つ同時に収納できます
DBL-BOX-MS40	90x74x50(59)	Varian; MS40+x2
DBL-BOX-SV65B	97x83x60(69)	Oerlikon Laybold; SV65x2,Edwards; XDS46i+XDS100i
DBL-SIN-BOX-ACP	42x82x54(63)	Alcatel; ACP40
DBL-BOX-ORB	46x70x54(63)	Edwards; E2M28x2

全てのエンクロージャーに専用トレイ(別売)があります。また、価格、その他の仕様についてはお問い合わせください





# 真空ポンプオイル交換用製品

## -オイルドレインポンプ&キット-



図1



図2



図3

廃液  
ボトル

### 迅速で容易かつ、汚れの少ないオイル交換 - すべての真空ポンプに適合！

真空ポンプ製造メーカーは、粗引きポンプへの損傷を防ぐため、及びポンプの寿命を延ばすために定期的なオイル交換を推奨します。オイル交換の煩わしさが理由で定期的に行われなかったことがあります。オイルの交換は容易ではありません。作業時にオイルはあちこちに漏れ広がります。重いポンプは、移動することが困難です。そこでMS NOISE™ は、オイルドレインバルブおよびオイル交換ポンプキットを考案しました。操作は簡単、次のようになります。

1. ご使用のポンプからオイル出口密栓を外し、ドレインバルブに交換します。(図1)
2. 図2のようにドレインバルブにオイル交換ポンプの片方を挿入、他方を廃液ボトルに接続します。オイル交換ポンプを動作させバルブを“OPEN”にするだけです。(図3)

製品コード	製品名	価格	
ODK	オイルドレインキット	¥18,000-	(ご使用の真空ポンプのメーカー、型式を連絡ください)
ODP	オイルドレインポンプ	¥48,000-	(100V仕様)

### その他のエンクロージャー

真空ポンプの他に騒音を発する各種装置にも対応いたします。熱排気、覗き窓、外部アクセス等にも配慮した設計で、サイズは1cm単位で変更が可能です



製品コード	外寸 WxDxH cm	対応機種
<b>超音波洗浄機用エンクロージャー</b>		
BTNE-S3	55x33x54	全て天板が開くタイプもございます
BTNE-M3	58x39x64	
BTNE-L3	63x44x72	
BTNE-XT3	81x59x74	
<b>ウォーターチラー用エンクロージャー</b>		
WAT-902	56x92x80	サーモ社ウォーターチラー用
WAT-1400	56x79x80	
WAT2500	64x88x84	ポリサイエンス6000シリーズ用 ネスラボM33用 ネスラボM75用
WAT-POLY6000	57x88x71	
WAT-M33	59x75x75	
WAT-M75	67x82x83	
<b>窒素ガス発生装置用エンクロージャー</b>		
NTR-PARK21	51x120x80	パーカーニトロフロー用
NTR-PK	53x84x93	ピークサイエンス用
NTR-MIST2	69x110x73	
NTR-DHG4	53x84x93	
NTR-PARKLCMS20-1	1050x710x765	パーカー用
<b>ボールミル用エンクロージャー</b>		
USBM400	50x55x62	レッツェ社MM200,400用



特注サイズ、価格、詳細仕様についてはお問い合わせください。2016年9月現在の内容です。価格・仕様等は予告なしに変更することがございますのでお問い合わせください



日本総代理店  
アルテア技研株式会社 輸入製品部

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3  
TEL:045-473-6211 / FAX:045-473-2884  
e-mail: import@altair.co.jp