



真空ポンプ防音エンクロージャー

ラボにおける騒音は作業者にとって大きなストレスとなります。
一定レベルを超える騒音は人体に障害を引き起こす可能性があります

ラボにおける静穏な作業環境を提案します

- 特殊発泡体により騒音知覚において少なくとも75%を低減
- 不燃もしくは難燃材を使用し、最適な防音を保ちながら、効率的な熱放出を実現。温度過上昇を検知するアラームを設置(オプション)
- 防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイを採用(オプション)
- 施設ダクトに接続する熱排気タイプへの変更も可能(一部製品のみ)
- ほとんどの製造メーカー製品に対応(下記の通り)



製品コード	対応真空ポンプ
NRVPシリーズ	外寸WxDxH cm ()はトレイ付高
NRVP-S	26x46x40(49) Edwards; E2M0,7, E2M1.5 PFEIFFER; Duo2.5
NRVP-XS	30x46x40(49) VacuuBrand
NRVP-B	46x67x55(64) Edwards; XDS5,XDS10, Oerlikon Leybold; SV40
NRVP-GWT	43x74x59(68) Edwards; RV3,RV5,RV8,RV12,E2M2,E2M8,E2M18,E2M28,E2M30
	Varian; DS102,DS602,HS602, HS652
	Oerlikon Leybold; SogevacD16, PFEIFFER; Duo5M
NRVP-RV3	30x60x55(64) ULVAC GHD, GLS/GLDS, GCDシリーズ(詳細はお問い合わせください)
NRVP-MS40	46x76x55(64) Edwards; RV3,RV5, Varian; DS102
NRVP-SV65	53x92x46(57) Varian; MS40+
NRVP-XDS	52x70x61(70) Oerlikon Leybold; SV65
NRVP-FP1ED	32x75x30(39) Edwards; XDS35i, others
NRVP-FP1VA	32x75x30(39) Edwards; RV3, RV5, RV8, RV12, E2M2, -M8, -M18, -M28, -M30
SPEC-TS800	45x83x50(60) Varian; DS102,DS602,HS602, HS652
	Agilent; TS800
DBLシリーズ	外寸WxDxH cm ()はトレイ付高
DBL-LE	50x79x52(62) Thermo OrbiTrap Fusion用、Oerlikon Leybold; SV40BIFC
DBL-DB30	51x74x56(67) 上記GWT欄に記載されているEdwards, Varianのポンプを2つ同時に収納可能
DBL-MS40	90x74x50(59) Varian; 2xMS40+
DBL-SV65B	97x83x60(69) Oerlikon Leybold; 2xSV65, Edwards; XDS46i+XDS100i
DBL-SHIN-ACP	42x82x54(63) Alcatel; ACP40
DBL-ORB	46x70x54(63) Edwards; 2x E2M28
DBL-EVSA20	52x85x60 Ebara; EV-S20
DBL-EVSA30	59x101x70 Ebara; EV-S30

全てのエンクロージャーに専用トレイ(別売)があります。また、価格、その他の仕様についてはお問い合わせください

日本代理店



アルテア技研株式会社 輸入製品部

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3

TEL:045-473-6211 /FAX:045-473-2884

e-mail: import.sales.contact@altair.co.jp

Printed on 2020 02.10